


STS-120-17


HORNO PEQUEÑO DE CARGA INFERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- >Estructura compacta integrada con diseño elegante
- >Materiales de la cámara: Fibra cerámica formada al vacío, que tiene la ventaja de no se desprende polvo con altas temperaturas y ahorra energía en más del 50%
- > Pantalla táctil LCD. El control PID autoajustable basado en microprocesador proporciona una temperatura óptima.
- >Puerto RS485 integrado y adaptador USB como configurador opcional para el control por computadora. Se requieren cargos adicionales.




Inside Chamber



PID Controller and Electronics



- 01 Dual-wall Housing
- 02 Lifting System
- 03 Three-step platform
- 04 USB device
- 05 Touch-screen Panel
- 06 Operating Buttons



Intelligent Furnace Remote Control System

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	Volume(L)	Chamber Size Dia*H(mm)	Max Temp(°C)	OperateTemp(°C)	Voltage(V)	Power(KW)	Heating Element	Controller Accuracy
STS-120-12	2 L	Φ120x120	1200°C	1100°C	220 V	2 KW	HRE	±1°C
STS-150-12	3 L	Φ150x150	1200°C	1100°C	220 V	3 KW	HRE	±1°C
STS-200-12	6 L	Φ200x200	1200°C	1100°C	220 V	4 KW	HRE	±1°C
STS-300-12	20 L	Φ300x300	1200°C	1100°C	380 V	6 KW	HRE	±1°C
STS-120-14	2 L	Φ120x120	1400°C	1300°C	220V	3 KW	SIC Rod	±1°C
STS-150-14	3 L	Φ150x150	1400°C	1300°C	220 V	4 KW	SIC Rod	±1°C
STS-200-14	6 L	Φ200x200	1400°C	1300°C	220 V	5 KW	SIC Rod	±1°C
STS-300-14	20 L	Φ300x300	1400°C	1300°C	380 V	6 KW	SIC Rod	±1°C
STS-120-17	2 L	Φ120x120	1700°C	1600°C	220 V	3 KW	Mosi2 Rod	±1°C
STS-150-17	3 L	Φ150x150	1700°C	1600°C	220 V	4 KW	Mosi2 Rod	±1°C
STS-200-17	6 L	Φ200x200	1700°C	1600°C	220 V	4 KW	Mosi2 Rod	±1°C
STS-300-17	20 L	Φ300x300	1700°C	1600°C	380 V	8KW	Mosi2 Rod	±1°C

DISTRIBUIDOR:

CONTROL Y REGULACIÓN TÉRMICA, S.L.

Camí Vell de Russafa, 713 Pol. Ind. Catarroja
46470 CATARROJA(VALENCIA)

www.coreterm.es coreterm@coreterm.es

Telf. 34 + 963 74 72 71